



Die neue Halogenstablampe - kompakte Form, funkelndes weißes Licht

Plusline Halogenstab 78mm

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Gleiche Größe, daher geeignet als direkter Ersatz von vorhandenen Halogenlampen
- Lebensdauer: 2000 Stunden
- Universelle Brennstellung

Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen.
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

Plusline Halogenstab 78mm

Versions



Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | B (max) | B | B (min) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB | 11 mm | 76,5 mm | 74,9 mm | 73,3 mm | 78 mm |
| Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB | 11 mm | 76,5 mm | 74,9 mm | 73,3 mm | 78 mm |
| Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB | 11 mm | 76,5 mm | 74,9 mm | 73,3 mm | 78 mm |

Plusline Halogenstab 78mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) D

Dimmen

Dimmbar Ja

Elektrische Kenndaten

Spannung (nom.) 230 V

Startzeit (nom.) 0,0 s

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.) instant full light

Allgemeine Eigenschaften

Sockel R7S

Nennlebensdauer (nom.) 2000 h

Betriebsstellung UNIVERSAL

Nennlebensdauer (Std.) 2000 h

Schaltzyklus 8000X

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.) 900 °C

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur (nom.) 2900 K

Farbwiedergabeindex (nom.) 100

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.) 80 %

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Clear

Kolbenform T11

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 85231800 | Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB | 48 kWh |
| 85228800 | Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB | 80 kWh |
| 85223300 | Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB | 120 kWh |

Elektrische Kenndaten

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (nom.) | Nennleistung (nom.) |
|------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 85231800 | Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB | 0,21 A | 48,0 W |
| 85228800 | Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB | 0,35 A | 80,0 W |

| Order Code | Full Product Name | Lampenstrom (nom.) | Nennleistung (nom.) |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 85223300 | Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB | 0,52 A | 120 W |

Lichttechnische Daten

| Order Code | Full Product Name | Nennlichtausbeute (nom.) | Lichtstrom (nom.) | Nennlichtstrom (nom.) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 85231800 | Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB | 15,6 lm/W | 780 lm | 750 lm |
| 85228800 | Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB | 17,5 lm/W | 1415 lm | 1415 lm |

| Order Code | Full Product Name | Nennlichtausbeute (nom.) | Lichtstrom (nom.) | Nennlichtstrom (nom.) |
|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 85223300 | Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB | 18,5 lm/W | 2220 lm | 2220 lm |

Plusline Halogenstab 78mm

