



MSD Platinum – Die Möglichkeit, Ihre Kreativität frei zu entfalten

MSD Platinum

Die MSD Platinum-Lampen eröffnen neue Dimensionen der kreativen Freiheit in der Unterhaltungsbeleuchtung, mit kraftvollem, kompaktem und brillant intensivem Licht. Ihr kompaktes, leichtes Design bietet die Flexibilität, kleinere, leichtere Leuchten zu schaffen – für den Einsatz an jedem Ort auf der Bühne. Und ihr kurzer Lichtbogen, ihre hohe Farbtemperatur und ihr innovativer Reflektor erzeugen eine funkelnde, hohe Lichtstärke für eine hervorragende Farbwiedergabe. Außerdem bieten sie eine lange und zuverlässige Lebensdauer, hohe Effizienz und schnelle Austauschzeiten. All dies führt zu einer intensiven und aufregenden kreativen Erfahrung.

Vorteile

- Lange und zuverlässige Lebensdauer (2000 h)
- Hohe Lichtbündelintensität
- Möglichkeit zur Schaffung kleinerer und leichter Leuchten
- Perfekte Ausrichtung und Lampenwechsel in Sekundenschnelle. Erneuerter optischer System mit maximaler Lichtabstrahlung
- Hohe wahrgenommene Helligkeit

Merkmale

- Philips MSD-Technologie
- Sehr kurzer Lichtbogen
- Kleines, kompaktes Design
- Reflektorlampe
- Hohe ähnlichste Farbtemperatur

MSD Platinum

Anwendung

- Events
- Shows/Theater
- Tournen/Bühne

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



XPPR XDMSD 0010

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 2 R 1CT/8	46,5 mm	13,5 mm	1,2 mm	57,1 mm

