



# MSR Platinum 35 – enhanced stage lighting

## MSR Platinum (Touring/Stage)

Produktbeschreibung:

### Vorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Lange Lebensdauer

### Merkmale

- Kurzer Lichtbogen
- Kompaktes System
- Philips FastFit-Technologie
- Philips Platinum-Technologie

### Anwendung

- Events
- Shows/Theater
- Tourneen/Bühne

### Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

# MSR Platinum (Touring/Stage)

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

