



Präzise Steuerung bei maximaler Flexibilität

PAR56 und PAR64

Die präzise Steuerung macht die PAR 56 und PAR 64 zur idealen Wahl für Langstrecken-Lichtprojektionen. Darüber hinaus bietet die universelle Brennfunktion vollständige Flexibilität von Leuchtenwinkel und -Position, während das vordere Glas des PAR56 thermischen und physikalischen Schutz bietet.

Vorteile

- Gute Lichtbündelsteuerung für das Herausgreifen von Details über große Entfernungen
- Vollste Flexibilität bei Leuchtenwinkel und -position, um den gewünschten Effekt zu erreichen
- Bietet thermischen und physischen Schutz

Merkmale

- Unabhängiges Spotlight
- Frontscheibe
- Universelle Brennstellung
- Heiß-Wiederzündung

Anwendung

- Für Bühnen- und Event-Beleuchtung wie in Clubs, Studios und Theatern


PAR56 und PAR64

Versions



PAR56

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
PAR64 250W 28V VNSP	204 mm	150 mm
PAR64 1000W 240V NSP	204 mm	150 mm
PAR56 300W 230V MFL	178 mm	127 mm
PAR64 1000W 230V NSP	204 mm	150 mm
PAR64 1000W 240V VNSP	204 mm	150 mm
PAR64 1000W 230V MFL	204 mm	150 mm
PAR64 1000W 230V VNSP	204 mm	150 mm
PAR64 1000W 240V MFL	204 mm	150 mm
Par56 MFL 300W 240V GX16d.1CT/6	178 mm	127 mm

Allgemeine Eigenschaften

Hauptanwendungsgebiet	Flood and Ambient Lighting
Betriebsstellung	UNIVERSAL

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
81274900	PAR64 250W 28V VNSP	28 V	250 W
44085310	PAR64 1000W 230V VNSP	230 V	1000 W
44060010	PAR64 1000W 240V VNSP	240 V	1000 W
44087710	PAR64 1000W 230V NSP	230 V	1000 W
44072310	PAR64 1000W 240V NSP	240 V	1000 W

Order Code	Full Product Name	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
44089110	PAR64 1000W 230V MFL	230 V	1000 W
44076110	PAR64 1000W 240V MFL	240 V	1000 W
44188110	PAR56 300W 230V MFL	230 V	300 W
44194210	PAR56 300W 240V MFL	240 V	300 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	ANSI-Code	Socket	LIF-Code	Nennlebensdauer (nom.)	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (min.)
81274900	PAR64 250W 28V VNSP	-	MULTIPURPOSE	-	50 h	50 h
44085310	PAR64 1000W 230V VNSP	EXC	GX16D	CP60	300 h	300 h
44060010	PAR64 1000W 240V VNSP	EXC	GX16D	CP60	300 h	300 h
44087710	PAR64 1000W 230V NSP	EXD	GX16D	CP61	300 h	300 h
44072310	PAR64 1000W 240V NSP	EXD	GX16D	CP61	300 h	300 h
44089110	PAR64 1000W 230V MFL	EXE	GX16D	CP62	300 h	300 h

PAR56 und PAR64

Order Code	Full Product Name	ANSI-Code	Socket	LIF-Code	Nennlebensdauer (nom.)	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (min.)
44076110	PAR64 1000W 240V MFL	EXE	GX16D	CP62	300 h	300 h
44188110	PAR56 300W 230V MFL	-	GX16D	-	2000 h	2000 h
44194210	PAR56 300W 240V MFL	-	GX16D	-	2000 h	2000 h

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product		Ähnlichste		
	Name	Ausstrahlungswinkel (nom.)	Lichtaustritt	Farbtemperatur (nom.)	Lichtstärke (max.)
81274900	PAR64	-	Very Narrow	3200 K	500000 cd
	250W		Spot		
	28V				
	VNSP				
44085310	PAR64	11 °	Very Narrow	3200 K	400000 cd
	1000W		Spot		
	230V				
	VNSP				
44060010	PAR64	11 °	Very Narrow	3200 K	400000 cd
	1000W		Spot		
	240V				
	VNSP				
44087710	PAR64	12 °	Narrow Spot	3200 K	290000 cd
	1000W				
	230V				
	NSP				
44072310	PAR64	12 °	Narrow Spot	3200 K	290000 cd
	1000W				

Order Code	Full Product		Ähnlichste		
	Name	Ausstrahlungswinkel (nom.)	Lichtaustritt	Farbtemperatur (nom.)	Lichtstärke (max.)
44089110	240V				
	NSP				
	PAR64	23 °	Medium	3200 K	130000 cd
44076110	1000W		Flood		
	230V				
	MFL				
44076110	PAR64	23 °	Medium	3200 K	130000 cd
	1000W		Flood		
	MFL				
44188110	PAR56	20 °	Medium	3000 K	30000 cd
	300W		Flood		
	230V				
44194210	MFL				
	PAR56	20 °	Medium	3000 K	30000 cd
	300W		Flood		
44076110	240V				
	MFL				

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
81274900	PAR64 250W 28V VNSP	PAR64
44085310	PAR64 1000W 230V VNSP	PAR64
44060010	PAR64 1000W 240V VNSP	PAR64
44087710	PAR64 1000W 230V NSP	PAR64
44072310	PAR64 1000W 240V NSP	PAR64

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
44089110	PAR64 1000W 230V MFL	PAR64
44076110	PAR64 1000W 240V MFL	PAR64
44188110	PAR56 300W 230V MFL	-
44194210	PAR56 300W 240V MFL	-

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
81274900	PAR64 250W 28V VNSP	-
44085310	PAR64 1000W 230V VNSP	Ja
44060010	PAR64 1000W 240V VNSP	Ja
44087710	PAR64 1000W 230V NSP	Ja
44072310	PAR64 1000W 240V NSP	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
44089110	PAR64 1000W 230V MFL	Ja
44076110	PAR64 1000W 240V MFL	Ja
44188110	PAR56 300W 230V MFL	Ja
44194210	PAR56 300W 240V MFL	Ja

PAR56 und PAR64

