



Produktbeschreibung:

Flexo Print

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Vorteile

- Höchste Effizienz

Merkmale

- Emittieren Strahlung im Bereich von 380 - 480 nm
- Integrierter Reflektor

Anwendung

- Lichtpausmaschinen



Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Allgemeine Eigenschaften

Socket	G13
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T38
------------	-----

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Leistung (Nom)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	0,86 A	50 V	40,5 W
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	0,83 A	110 V	80 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Leistung (Nom)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	0,97 A	122 V	100 W
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	0,7 A	102 V	62 W
72094840	TL 140W/03	1,46 A	118 V	140 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	Nutzlebensdauer (nom.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	2000 h	2000 h
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	1000 h	1000 h
61281640	TL 100W/10-R UV-A	2000 h	1000 h

Order Code	Full Product Name	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	Nutzlebensdauer (nom.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	2000 h	1000 h
72094840	TL 140W/03	3000 h	-

Lichttechnische Daten

Flexo Print

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Lichtfarbe
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	10-R	Ultra Violet A
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	10-R	Ultra Violet A
61281640	TL 100W/10-R UV-A	10-R	Ultra Violet A

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Lichtfarbe
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	10-R	Ultra Violet A
72094840	TL 140W/03	03	Super Actinic

UV-Beständigkeit

Order Code	Full Product Name	UV-A-		
		UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	Strahlung 0 Std. (IEC)	UV-A/UV-B (IEC)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	7,4 W	8,0 W	0,1 %
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	20,5 W	-	0,1 %

Order Code	Full Product Name	UV-A-		
		UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	Strahlung 0 Std. (IEC)	UV-A/UV-B (IEC)
61281640	TL 100W/10-R UV-A	26,0 W	28,0 W	0,1 %
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	15,8 W	-	0,1 %
72094840	TL 140W/03	1,00 W	-	-

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
61223640	Actinic BL TL-K 40W/10-R	-
61262540	TL 80W/10-R SLV/25	13,0 mg
61281640	TL 100W/10-R UV-A	13,0 mg

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (nom.)
61572540	TL 60W/10-R 1SL/25	13,0 mg
72094840	TL 140W/03	-

