



# LEDINAIRE - kostengünstige LED- Anbauleuchte

## Ledinaire Anbauleuchte

Unkompliziert, hochwertig und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire-Familie ganz besonders aus. Ledinaire ist eine einfache und kostengünstige LED-Lichtlösung. Wir bieten eine Auswahl an beliebten, kostengünstigen LED-Lösungen und achten dabei darauf, dass die LED-Beleuchtung in Ihrer Preisklasse liegt und unsere Produkte immer die höchstmöglichen Standards erfüllen. Diese vernünftige Herangehensweise bedeutet, dass Sie genau das bekommen, was Sie erwarten – Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz. Für die Allgemeinbeleuchtung konzipiert, ist die Ledinaire Anbauleuchte mit opaler Optik eine kosteneffiziente, energiesparende LED-Lösung für alle Anwendungen, die keine BAP-tauglichen Anforderungen erfordern, z.B. Flure, Eingangsbereiche, Nebenräume.

### Vorteile

- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung
- Einfache Anbaumontage

### Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Attraktives Aussehen
- Lichtstrom: 3400 lm
- Farbtemperatur: 3000 und 4000 K

### Anwendung

- Flure
- Eingangsbereiche
- Nebenräume

# Ledinaire Anbauleuchte

## Spezifikationen

<b>Leuchtentyp</b>	SM060C
<b>Lichtquelle</b>	Nicht austauschbares wartungsfreies LED-Modul
<b>Leistung</b>	36W
<b>Abstrahlungswinkel</b>	2 x 54° = 108°
<b>Lichtstrom</b>	3200 Lumen
<b>Farbtemperatur</b>	3.000 K (Warmweiß) 4.000 K (Neutralweiß)
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	> 80
<b>Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.</b>	L65
<b>Ausfallrate der Steuerung während der durchschnittlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden</b>	7.5%
<b>Bemessungs-Umgebungstemperatur</b>	+25°C

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	+10 bis +40°C
<b>Betriebsgerät</b>	Integrierter, nicht austauschbarer und wartungsfreier LED-Treiber
<b>Netzspannung</b>	220–240V/50–60Hz
<b>Dimmen</b>	Nicht dimmbar
<b>Material</b>	Lackierter Stahl
<b>Farbe</b>	Weiß (RAL 9003)
<b>Optische Abdeckung</b>	PMMA-Diffusor
<b>Anschluss</b>	Steckanschlussklemme mit Zugentlastung
<b>Wartung</b>	Keine Innenreinigung erforderlich Lichtquelle und Treiber sind wartungsfrei
<b>Installation</b>	Deckenmontage mit zwei Montagebügeln und Kunststoffhaltern zwischen den Bügeln und der Leuchte Keine Durchgangsverdrahtung möglich Die Leuchte kann ohne Entfernung der Lichtquelle und Abdeckung installiert werden.
<b>Hinweise</b>	Nicht freigegeben zur Notfallbeleuchtung

## Versions

LEDINAIRE SURFACE-MOUNTED  
SM060C - LED Module, system  
flux 3200 lm



## Produktdetails



Ledinaire\_Surface\_Mounted-  
SM060C-DP01.tif

## Ledinaire Anbauleuchte

