

Die Classic LEDbulb Deko-Kollektion

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

Vorteile

- Ca. 90 % Energieeinsparung
- Geringere Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Einfacher Ersatz klassischer herkömmlicher Lampen
- Umweltfreundlich: enthält weder Quecksilber noch andere gefährlichen Substanzen
- Entspricht dem aktuellen Einrichtungstrend
- Spiralförmige / Lineare Anordnung der LED-Elemente

Merkmale


- Perfekt passend und mit goldfarbener oder rauchiger Beschichtung
- LED-Lampen im Classic/Modern-Look
- Außergewöhnliche Formen: herz-, pilz- und diamantförmig

Anwendung


- Wohnbereich: Wohn- und Schlafzimmer
- Hotel- und Gastgewerbe: Restaurants und Hotels
- Dekorative, offene Leuchten

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen


Versions




Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	33 mm	137 mm




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	61 mm	106 mm



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	65 mm	143 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
---------------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Spannung (nom.)	220-240 V
Äquivalente Leistung	25 W
Leistung (Nom)	4 W
Startzeit (nom.)	0,5 s

Allgemeine Eigenschaften

Socket	E27
Nennlebensdauer (nom.)	15000 h
Schaltzyklus	20000

Lichttechnische Daten

Farbcode	818
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	1800 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %
Lichtstrom (nom.)	250 lm

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Bernsteinfarben
------------------	-----------------

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	A60
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	ST64
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	G93
31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	T32

Temperaturkenndaten

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)	Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
31551800	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 A60 GOLD SP G	35 °C	31555600	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G	35 °C
31553200	MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 ST64 GOLD SP G	35 °C			
38548100	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	38 °C			

Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

