



Ein echtes „Zuhause“- Gefühl auch auf der Straße

TownTune Central Post-Top DR

Die TownTune Familie bietet modernste Lichttechnik und Konnektivität für städtische Räume. Verschiedene optionale Dächer, Blendschirme und Ausleger ermöglichen die Kreierung von ganz eigenen Erscheinungsbildern von Städten und Stadtteilen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über das intelligente Philips Typenschild, welches eine einfache und schnelle Installation und Wartung garantiert. Dank der SR-Technologie (System Ready) ist die TownTune perfekt für die Zukunft gerüstet und kann einfach und schnell mit passenden Sensoren oder Steuerungsanwendungen wie Interact City kombiniert werden.

Vorteile

- Individualisierbares Design
- Zukunftsfähig dank LEDGINE-O Technologie
- SR-Ready-Anschluss verschiedenster Controller oder Sensoren möglich (z.B. InteractCity)

Merkmale

- Breite Auswahl an Lichtstrompaketen von 1.200 bis 10.000 Lumen
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei mindestens L85
- Vandalismusresistent (IK10) und hohe Schutzart (IP66)
- Intelligentes Typenschild

Anwendung

- Wohngebiete
- Fahrrad- und Fußwege
- Stadtzentren und Plätze
- Parkplätze

TownTune Central Post-Top DR

Versions



Zubehör

Ordercode 49032400



Ordercode 49033100



TownTune Central Post-Top DR

-	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,5 %
Anwendungsparameter	
Maximaler Dimmlevel	10%
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK10
Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)	Philips standard surge protection level kV
Allgemeine Eigenschaften	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	77° - 11° x 156°
CE-Zeichen	ja
Typ optische Abdeckung/Linse	PC-UV
Betriebsgerät inklusive	Ja
Entflammbarkeitszeichen	F
Lichtquelle austauschbar	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Optiktyp	Mittlere Lichtverteilung 10
Produktfamiliencode	BDP261
Lichttechnische Daten	
Standardaufneigung Ansatzmontage	-
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Dunkles Grau

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	Ja
87037900	BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P	Nein
87038600	BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P	Nein
87039300	BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P	Nein
87040900	BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P	Nein

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Farbe der	
		Lichtquelle	Lampenfamiliencode
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	830 Warmweiß	LED69
87037900	BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P	740 Neutralweiß	LED20
87038600	BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P	740 Neutralweiß	LED35

Order Code	Full Product Name	Farbe der	
		Lichtquelle	Lampenfamiliencode
87039300	BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P	740 Neutralweiß	LED20
87040900	BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P	740 Neutralweiß	LED35

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Init. Korr.	Init.	Lichtstrom-
		Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Neuwert
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	3000 K	>80	4620 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Korr.	Init.	Lichtstrom-
		Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex	Neuwert
87037900	BDP261 LED20-4S/740 II DM10 62P	4000 K	≥70	1480 lm

TownTune Central Post-Top DR

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Lichtstrom-Neuwert
87038600	BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P	4000 K	≥70	2555 lm
87039300	BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P	4000 K	≥70	1480 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Korr. Farbtemperatur	Init. Farbwiedergabeindex	Lichtstrom-Neuwert
87040900	BDP261 LED35-4S/740 II DM10 62P	4000 K	≥70	2555 lm

