



# OptiVision

## MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI SL

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - Tiefbreitstrahlend - Dichtung

OptiVision ist ein asymmetrischer Scheinwerfer zur Direktbeleuchtung, der eine kompakte Bauweise mit extrem hoher Effizienz verbindet. Er ist mit schmalen, mittlerem und breitem Strahlungswinkel erhältlich und kann daher flexibel eingesetzt werden. Streulicht und Blendung werden auf ein Minimum reduziert. OptiVision kann mit Metallhalogendampflampen für eine gute Farbwiedergabe oder mit Natriumhochdrucklampen für einen sparsamen Betrieb kombiniert werden. Herausragende Streulichtkontrolle und Begrenzung von Blendeffekten wird durch asymmetrische Optik gewährleistet, die eine maximale Intensität bei 60° und eine präzise Leuchtwinkelbegrenzung bei 80° erreichen. Die MHN-LA/FC-Lampen garantieren eine freundliche, natürliche Farbwiedergabe sowie eine angenehme Atmosphäre.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anzahl Lichtquellen	1 [ 1 Lampe]
Lampenfamiliencode	MHN-LA [ MASTER MHN-LA]
Lampenleistung	2000 W
Farbe der Lichtquelle	842 Neutralweiß
Kombipack	K
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein
Schlagfestigkeit gegen Bälle	Ballwurfsicherheits-Zeichen
Mechanisches Zubehör	SL [ Dichtung]
Optiktyp im Außenbereich	Tiefbreitstrahlend

Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
Produktfamiliencode	MVP507 [ OPTIVISION]
Elektrische Kenndaten	
Lampenversorgungsspannung	400 V [ 400]
Eingangsspannung	400 V
Zündgerät	SI [ serielles Zündgerät]

## Mechanische Kenndaten

Farbe	Aluminium
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [ 5 J vandal-geprüft]


## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790029578800
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI SL
EAN/UPC - Produkt	8727900295788
Bestellcode	29578800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	910403787512
Nettogewicht (Einzelteil)	17,200 kg



## Abmessungsskizzen



OptiVision MVP507

