



HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317


Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	
Eingangsspannung	380 bis 415 V	Bestellcode	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Netzfrequenz	50 Hz	Anzahl pro Verpackung	74276600
Eingangsfrequenz	50 Hz	Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Verdrahtung		Material-Nr. (12NC)	913700232103
Anschlusstyp	Schraubanschluss	Gesamtbezeichnung des Produkts	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317
Genehmigung und Anwendung		EAN Umverpackung	8711500742766
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat	EAN/UPC - Product/Case	8711500996695
Produktdaten			
Gesamt-Produktcode	871150074276600		

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

