

# HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

## HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-Matchbox Blue (Kaltstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Leuchtenentwicklern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen nutzen.


### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                        |                  |
|---|------------------|
| Eingangsspannung                            | 230 bis 240 V    |
| Netzfrequenz                                | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                            | 50 bis 60 Hz     |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) | 159              |
| Verdrahtung                                 |                  |
| Typ Anschlussklemme Eingang                 | Einsatz          |
| Farbe der Eingangsklemmen                   | Blau             |
| Farbe der Ausgangsklemmen                   | Grau             |
| Anschlussklemme sekundär                    | Einsatz          |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe               | 1,50 m           |
| Temperatur                                  |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                  | -10 °C bis 40 °C |
| Gehäusetemperatur (Max)                     | 75 °C            |
| Mechanik und Gehäuse                        |                  |
| Gehäuse                                     | LH               |

| Genehmigung und Anwendung       |  |
|---------------------------------|--|
| Schutzart (IP)                  | IP20 [Fernhalten von Fingern]                                    |
| Zeichen & Zertifikate           | F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung<br>VDE-Zertifikat CB-Zertifikat |
| Produktdaten                    |  |
| Gesamt-Produktcode              | 871150053680830  |
| Bestell-Produktname             | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V                                |
| Bestellcode                     | 53680830   |
| Anzahl pro Verpackung           | 1  |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 50   |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700421366   |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V                                |
| EAN Umverpackung                | 8711500536815  |
| EAN/UPC - Product/Case          | 8711500536808  |

# HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen

## Abmessungsskizzen



| Product                           | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V | 144 mm | 133 mm | 22 mm | 22 mm | 4,2 mm |

| Product                           |
|-----------------------------------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V |

