



# PrimaVision für SDW-TG

## HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von SDW-TG-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.


### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik                           |                  |
|--|------------------|
| Eingangsspannung                               | 220 bis 240 V    |
| Netzfrequenz                                   | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz                               | 50 bis 60 Hz     |
| Einschaltstromweite                            | 0,50 ms          |
| Einschaltstrom (max.)                          | 33 A             |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) 14 |                  |
| Verdrahtung                                    |                  |
| Kabellänge von Gerät zu Lampe                  | 2 m              |
| Anschlusstyp                                   | Einsatz          |
| Temperatur                                     |                  |
| Umgebungstemperaturbereich                     | -20 °C bis 60 °C |
| Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)            | 75 °C            |
| Gehäusetemperatur (Max)                        | 85 °C            |
| Mechanik und Gehäuse                           |                  |
| Gehäuse  | /S               |

| Genehmigung und Anwendung       |  |
|---------------------------------|--|
| Zeichen & Zertifikate           | CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CB-Zertifikat |
| Produktdaten                    |  |
| Gesamt-Produktcode              | 872790088754900                                |
| Bestell-Produktname             | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V<br>50/60Hz       |
| Bestellcode                     | 88754900                                       |
| Anzahl pro Verpackung           | 1  |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10   |
| Material-Nr. (12NC)             | 913700656566                                   |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V<br>50/60Hz       |
| EAN Umverpackung                | 8727900887549                                  |
| EAN/UPC - Product/Case          | 8711500881861                                  |

# PrimaVision für SDW-TG

## Abmessungsskizzen



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV 100 /S SDW-TG<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 37,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

