

HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--|-----------------|
| Anwendungscode | L33-A2-TS |
| Design | HD2-126 |
| Lampentyp | SON/MH |
| Lampenzahl | 1 Stück/Einheit |
| Elektrische Kenndaten | |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom) | 0,85 |
| Leistung mit Netzspannung (AC) | -8%+6% |
| Sicherheit mit Netzspannung (AC) | -10%+10% |
| Eingangsstrom mit PF-Korrektur | 0,85 A |
| Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich | 1,8 A |
| Leistungsfaktor ohne Kompensation (Nom.) | 0,4 |
| Verlustleistung (Nom) | 17 W |


| Verdrahtung | |
|--|--|
| Abisolierlänge | 6,0 mm |
| Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Anschlussstyp | Screw |
| Systemeigenschaften | |
| Kondensator | 18µF/250V |
| Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts | 150 W |
| Empfohlenes Zündgerät | for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591) |
| Temperaturkenndaten | |
| Lagertemperatur (max) | 130 °C |
| Lagertemperatur (min) | -30 °C |
| T-Wicklung (max.) | 130 °C |

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

| | |
|--|-----------------------------|
| Delta-T normale Konditionen | 60 °C |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Aktiver Temperaturschutz | Yes |
| Zeichen & Zertifikate | CE ENEC Zertifikat |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871869674100900 |
| Bestell-Produktname | BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Produkt | 8718696741009 |
| Bestellcode | 74100900 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| SAP-Material | 913700752826 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 1,910 kg |

Abmessungsskizzen



| Product | A1 | A2 | B1 | C1 | D1 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz | 126 mm | 108 mm | 81 mm | 66 mm | 6,2 mm |

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

