

# PHILIPS

## Lighting



# HeavyDuty- Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BSN/BMH sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

Anwendungscode	L33-A2-TS
Design	HD2-151
Lampentyp	SON/MH
Lampenzahl	1 Stück/Einheit

#### Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0,85
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8%--+6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10%--+10%
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	1,4 A
Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich	3 A
Leistungsfaktor ohne Kompensation (Nom.)	0,4
Verlustleistung (Nom)	25,4 W

#### Verdrahtung

Abisolierlänge	6,0 mm
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussstyp	Screw

#### Systemeigenschaften

Kondensator	32µF/250V
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	250 W
Empfohlenes Zündgerät	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)

#### Temperaturkenndaten


Lagertemperatur (max)	130 °C
Lagertemperatur (min)	-30 °C
T-Wicklung (max.)	130 °C

# HeavyDuty-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Delta-T normale Konditionen	75 °C
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Aktiver Temperaturschutz	Yes
Zeichen & Zertifikate	CE ENEC Zertifikat
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869674108500
Bestell-Produktname	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

EAN/UPC - Produkt	8718696741085
Bestellcode	74108500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	913700753126
Nettogewicht (Einzelteil)	2,800 kg

## Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz

