



# Dynalite Sensoren

## DUS90WHB-DALI

Die Sensorreihe von Philips Dynalite kombiniert Funktionen zu Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem Gerät. Alle Funktionen können gleichzeitig ausgeführt werden, sodass die Lampen z.B. nach einer Bewegungserkennung eingeschaltet und anschließend je nach Helligkeit des einfallenden Tageslichts abgedimmt werden. Dadurch sind weitere Energieeinsparungen möglich. Durch die Kombination in einem einzigen Gerät ist eine wesentlich effizientere Nutzung möglich. Jeder Sensor ist mit einem integrierten Mikroprozessor ausgestattet, der alle für die Kontrolle eines kleinen Raums, einer Etage oder eines gesamten Gebäudes erforderlichen logischen Funktionen zur Verfügung stellt. Alle Sensoren werden über das DyNet-Netzwerk mit Strom versorgt. Sie lassen sich vollständig extern programmieren, sodass sie automatisch eine nahezu unbegrenzte Zahl an geregelten Ausgängen ansteuern können.

### Produkt Daten

Genehmigung und Anwendung		Bestell-Produktname	DUS90WHB-D
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Bestellcode	00511800
Hinweise	Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten.	Anzahl pro Verpackung	1
EU RoHS-konform	Ja	Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Temperatur		Material-Nr. (12NC)	913703015509
Umgebungstemperaturbereich	-5 bis +50 °C	Gesamtbezeichnung des Produkts	DUS90WHB-DALI
Produktdaten		EAN Umverpackung	8718696012611
Gesamt-Produktcode	871869600511800		

# Dynalite Sensoren

## Abmessungsskizzen

