



Dynalite Signal-Dimmerregler

DDBC516FR

DDBC516-FR-DALI

Die Dynalite-Produktreihe der Signal-Dimmerregler wurde entwickelt, um die zukünftigen Anforderungen von Projekten zu erfüllen. Sie sind in der Lage, alle Industriestandard-Treiberprotokolle (1–10 V, DSI, DALI und Broadcast DALI) zu übertragen und unterstützen zwei Reihen von Installationsmöglichkeiten, sowohl für die DIN-Schiene als auch für die Wanddose, um flexible Installationsmöglichkeiten zu bieten. Die Signal-Dimmerregler unterstützen auch eine breite Palette von Betriebsgerätesteuern mit einer Vielzahl verschiedener Schaltkreise und -größen, die einzeln oder als Teil eines Systems funktionieren und somit allen Projektanforderungen gerecht werden.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | | Bestell-Produktname | DDBC516FR |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| Hinweise | Laden Sie das Produktdatenblatt herunter, um weitere Informationen und Hinweise zu Bestellmöglichkeiten zu erhalten. | Bestellcode | 52310100 |
| CE-Zeichen | CE-Zeichen | Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EU RoHS-konform | Ja | Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1 |
| Temperatur | | Material-Nr. (12NC) | 913703031509 |
| Umgebungstemperaturbereich | 0 bis +40 °C | Gesamtbezeichnung des Produkts | DDBC516FR |
| Produktdaten | | EAN Umverpackung | 8710163523118 |
| Gesamt-Produktcode | 871016352310100 | EAN/UPC - Product/Case | 8710163523101 |

Dynalite Signal-Dimmerregler

Abmessungsskizzen

