



# HF-Selectalume II für TL-D lamps

## HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

### Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Temperatur	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäusetemperatur (Max)	75 °C
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	Mechanik und Gehäuse	
Einschaltstromweite	0,35 ms	Gehäuse	L 280x30x28
Einschaltstrom (max.)	18 A	Genehmigung und Anwendung	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Verdrahtung		Energieeffizienzindex	A2 BAT
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder	Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC-Zertifikat C-Tick- Zertifikat PSB-Zertifizierung TISI- Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CB-
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]		

## HF-Selectalume II für TL-D lamps

	Zertifikat CCC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	872790090553300
Bestell-Produktname	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Bestellcode	90553300

Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	913713032466
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN Umverpackung	8727900905533

### Abmessungsskizzen



A2

#### Product

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

