



# HF-Selectalume II für TL-D lamps

## HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

### Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)		75 °C	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gehäusetemperatur (Max)		75 °C	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	<b>Mechanik und Gehäuse</b>			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Gehäuse		L 280x39x28	
Ableitstrom (max.)	0,5 mA	<b>Genehmigung und Anwendung</b>			
Einschaltstromweite	0,35 ms	Schutzart (IP)		IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Einschaltstrom (max.)	18 A	Energieeffizienzindex		A2/A2 BAT	
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	28	Zeichen & Zertifikate		F-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CCC-Zertifikat C-Tick-Zertifikat PSB-Zertifizierung TISI-Kennzeichnung SIRIM-Zulassung CB-Zertifikat CCC-Zertifikat VDE-EMV-Zertifikat	
<b>Verdrahtung</b>					
Typ Anschlussklemme Eingang	WAGO 744 Steckverbinder				
Anschlussklemme sekundär	WAGO 744 Steckverbinder [Geeignet für manuelle Verdrahtung]				
<b>Temperatur</b>					
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C				

## HF-Selectalume II für TL-D lamps

Produkt Daten	
Gesamt-Produktcode	872790090555700
Bestell-Produktname	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Bestellcode	90555700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10

Material-Nr. (12NC)	913713032666
Gesamtbezeichnung des Produkts	HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN Umverpackung	8727900905557
EAN/UPC - Product/Case	8711500999320

### Abmessungsskizzen



#### Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	39 mm	28 mm	265 mm		4,2 mm

