



Schaltschranksteuerung

LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN

The Coded Mains Transmitter and Transformer send a dimming signal with an amplitude of 2 V/2.6 V and a frequency of 150 Hz/180 Hz over mains wiring.

Plattform zur Fernsteuerung von Leuchtengruppen.


Produkt Daten

| Produktinformationen | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871869672391300 |
| Bestell-Produktname | LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN |
| EAN/UPC - Produkt | 8718696723913 |
| Bestellcode | 72391300 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4 |
| SAP-Material | 913713611980 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 3,100 kg |

Schaltschranksteuerung

Abmessungsskizzen



LCU7725/00 Coded Mains Transformer LN

