



# MASTER PL-L 4P



## MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Referenz für die Flussmessung	Sphere		82
Socket	2G11 [2G11]	Elektrische Kenndaten	
Lichttechnische Daten		Stromverbrauch	36,3 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	0,435 A
Lichtstrom	2.850 lm	Dimmen	
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	0,463	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbkoordinate Y (Nom)	0,42	Energieeffizienzklasse	G
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	81 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg

# MASTER PL-L 4P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423269
<b>Produktdaten</b>	
Full EOC	871150070673740
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25
Bestellcode	70673740
Lokale Bestellnummer	1073682


Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927903408270
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25
EAN Umverpackung	8711500710857

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25

