



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	2G11 [2G11]		82
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Elektrische Kenndaten	
		Stromverbrauch	40,0 W
		Lampenstrom (Nom)	0,320 A
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	3.500 lm	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Farbkoordinate Y (Nom)	0,403	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	88 lm/W		

MASTER PL-L 4P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423311
Produktdaten	
Full EOC	871150061094240
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
Bestellcode	61094240


Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927908208370
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
EAN Umverpackung	8711500610959

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

