



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Socket	G5 [G5]		3500 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	24000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Farbwiedergabeindex (max.)	85
Systembeschreibung	High Efficiency	Farbwiedergabeindex (min.)	80
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	95 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	97 %	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	93 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	84 %	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	92 %
		LLMF 16k h Nenn-,Socket ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-,Socket ho.	90 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	835 [CCT of 3500K]	Power (Rated) (Nom)	14 W
Lichtstrom (Nom)	1350 lm	Lampenstrom (Nom)	0,165 A
Nennlichtstrom (Nom)	1200 lm		
Lichtfarbe	Weiß (WH)		
Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (nom.)	96 lm/W		

MASTER TL5 HE

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.) 35 °C

Dimmen

Dimmbar Ja

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation Grüne Platte

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) A+

Quecksilbergehalt (Nom) 1,4 mg

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 15 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150070765955

Bestell-Produktname MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

EAN/UPC - Produkt 8711500707659

Bestellcode 70765955

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 40

SAP-Material 927926083555

Nettogewicht (Einzelteil) 52,000 g

ILCOS-Code FDH-14/35/1B-L/P-G5-16/550



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

TL5 14W/835/GP HE

Photometrische Daten



Lichtfarbe /835

Lichtfarbe /835

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

