



# MASTER PL-L Polar 4P



## MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar ist ideal für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei niedrigen Temperaturen sichergestellt. Die Lampe kann mit elektromagnetischem oder elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden und ist mit einem einsteckbaren und herausziehbaren Lampensockel ausgestattet.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	2G11 [2G11]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38

Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	24,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,350 A

# MASTER PL-L Polar 4P

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423575

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150026156440
--------------------	-----------------


Bestell-Produktname	MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25
Bestellcode	26156440
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	927930584070
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25
EAN Umverpackung	8711500261571
EAN/UPC - Product/Case	8711500261564

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25

## MASTER PL-L Polar 4P

