



# MASTER PL-S 4P



## MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Socket	2G7 [2G7]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	400 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (Nom)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	62 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	7,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,175 A

Dimmen	
Dimmbar	Ja


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423586

# MASTER PL-S 4P

Produktdaten	
Full EOC	871150026073470
Bestell-Produktname	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX
Bestellcode	26073470
Lokale Bestellnummer	1043073
Anzahl pro Verpackung	1


SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
Materialnummer (12NC)	927935883011
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX
EAN Umverpackung	8711500260758

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119,1 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-S 4P

## Lebensdauer



### Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

