



# MASTER TL5 Circular



## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	2GX13 [2GX13]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	23,5 W
Lampenstrom (Nom)	0,300 A


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	C-T5 [C-T5 16 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	24 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423618
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064095625
Bestell-Produktname	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Bestellcode	64095625
Lokaler Bestellcode	1062213
Anzahl pro Verpackung	1

# MASTER TL5 Circular

Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	927965083013
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10
EAN Umverpackung	8711500640963


EAN/UPC - Product/Case	8711500640956
------------------------	---------------

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

# MASTER TL5 Circular

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

