



# TL Mini Standardfarben



## TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G5 [ G5]	Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	5000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	51 lm/W
Systembeschreibung	na [-]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	59
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Farbcode	33-640	Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Lichtstrom (Nom)	380 lm	Spannung (Nom)	56 V
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)		
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %	Dimmen	
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	80 %	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %		

# TL Mini Standardfarben

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T5 [ 16 mm (T5)]
------------	------------------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423491

## Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871150070473327
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500704733
Bestellcode	70473327
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928001003318
Nettogewicht (Einzelteil)	27,000 g
ILCOS-Code	FD-8/41/2B-E-G5


## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

## TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

## Photometrische Daten



## Lichtfarbe /33-640



## Lichtfarbe /33-640

## TL Mini Standardfarben

