



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Socket	G5 [G5]	Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	5000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	10000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	59 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Lichtstrom (Nom)	450 lm	Spannung (Nom)	56 V
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Dimmen	
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	71 %	Dimmbar	Ja
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	85 %		
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	77 %		

MASTER TL Mini Super 80

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
------------	------------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423495

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150071638527
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716385
Bestellcode	71638527
Lokale Bestellnummer	1020383
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928001008350
Nettogewicht (Einzelteil)	27,000 g
ILCOS-Code	FD-8/30/1B-E-G5


Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX

Photometrische Daten



Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830

MASTER TL Mini Super 80

