



# TL Mini Standardfarben

## TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)		71 lm/W	
Socket	G5 [ G5]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	60		
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	4000 h	<b>Elektrische Kenndaten</b>			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	13,0 W		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	8000 h	Lampenstrom (Nom)	0,170 A		
Systembeschreibung	na [-]	Spannung (Nom)	90 V		
<b>Lichttechnische Daten</b>		<b>Dimmen</b>			
Farbcode	33-640	Dimmbar	Ja		
Lichtstrom (Nom)	930 lm	<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>			
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Energieeffizienz-Label (EEL)	A		
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %	Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg		
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	85 %				
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %				
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K				

## TL Mini Standardfarben

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871150070475727
Bestell-Produktname	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500704757
Bestellcode	70475727
Lokale Bestellnummer	1020420

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
SAP-Material	928001503340
Nettogewicht (Einzelteil)	50,340 g
ILCOS-Code	FD-13/41/2B-E-G5



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

### TL Mini 13W/33-640

## Photometrische Daten



### Lichtfarbe /33-640

### Lichtfarbe /33-640

