



# Flexo Print

## TL 80W/10-R SLV/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	1000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10-R
Lichtfarbe	Ultra Violet A
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (nom.)	210
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	10 %
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	30 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	80 W
Lampenstrom (Nom)	0.83 A
Spannung (Nom)	110 V

Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	T38 [ T 38mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg

UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,1 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	20,5 W


  

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061262540
Bestell-Produktname	TL 80W/10-R SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500612625
Bestellcode	61262540
Lokale Bestellnummer	1099420
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	REPROGRAPHI FLUORESCENT LAMPS
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928005901029

# Flexo Print

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 331,000 g


## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL 80W/10-R SLV/25

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /10-R

