



TL-M RS Standardfarben

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

TL-M RS mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine äußere Silikonbeschichtung und einen externen Zündstreifen. Sie eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		63
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13000 h	Elektrische Kenndaten	
Systembeschreibung	Schnellstarter (RS)	Power (Rated) (Nom)	39,5 W
		Lampenstrom (Nom)	0,430 A
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	101 V
Farbcode	33-640	Dimmen	
Lichtstrom (Nom)	2850 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)	Mechanische Kenndaten	
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	73 %	Kolbenform	T12 [38 mm (T12)]
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	90 %	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	81 %	Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	72 lm/W		

TL-M RS Standardfarben

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	47 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150072429840
Bestell-Produktname	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500724298
Bestellcode	72429840
Lokale Bestellnummer	1009521

Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
SAP-Material	928030503371
Nettogewicht (Einzelteil)	273,600 g
ILCOS-Code	FD-40/41/2B-LC/P-G13



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/33-640 RS

Photometrische Daten



Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

