



TL-M RS Super 80

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

TL-M RS Super 80 mit 38 mm Röhrendurchmesser bietet eine bessere Lichtausbeute und Farbwiedergabe als TL-Standardlampen. Die Lampe hat eine äußere Silikonbeschichtung sowie einen externen Zündstreifen und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften | | Farbwiedergabeindex (Nom.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| Socket | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 85 |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 13000 h | Elektrische Kenndaten | |
| Systembeschreibung | Schnellstarter (RS) | Power (Rated) (Nom) | 64,0 W |
| Lichttechnische Daten | | Lampenstrom (Nom) | 0,670 A |
| Farbcode | 840 [CCT von 4000 K] | Spannung (Nom) | 110 V |
| Lichtstrom (Nom) | 5100 lm | Dimmen | |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (CW) | Dimmbar | Ja |
| Restlichtstrom 10000 Std. (Nom) | 84 % | Mechanische Kenndaten | |
| Restlichtstrom 2000 Std. (Nom) | 92 % | Kolbenform | T12 [38 mm (T12)] |
| Restlichtstrom 5000 Std. (Nom) | 89 % | Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K | Quecksilbergehalt (Nom) | 8,0 mg |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 80 lm/W | | |

TL-M RS Super 80

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 74 kWh |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871150072522640 |
| Bestell-Produktname | TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500725226 |
| Bestellcode | 72522640 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Berechnete lokale Codebezeichnung B2B | 3829269 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25 |
| SAP-Material | 928031008471 |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 329,400 g |
| ILCOS-Code | FD-65/40/1B-LC/P-G13 |



Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25 | 40,5 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1504,7 mm | 1514,2 mm |

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

Photometrische Daten



Lichtfarbe /840

Lichtfarbe /840

