

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Sockel | PGJX50 [PGJX50] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| Hauptanwendungsgebiet | Unterhaltung |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 750 h |
| Systembeschreibung | FastFit |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 2 |
| Lichtstrom (Nom) | 48000 lm |
| Farbkoordinate X (Nom) | 298 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 322 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 7500 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 68 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 73 |


| Elektrische Kenndaten | |
|-------------------------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 700 W |
| Lampenstrom (Nom) | 10,2 A |
| Zündspannung (min.) | 198 V |
| Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Mechanische Kenndaten | |
| Sockelinformation | PGJX50 |
| Anforderungen an das Leuchtendesign | |
| Kolbentemperatur (Max) | 950 °C |
| Quetschungstemperatur (max.) | 500 °C |
| Quetschungstemperatur (Max) | 500 °C |

MSR Gold™ FastFit

| Produktdaten | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 872790090850300 |
| Bestell-Produktname | MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8 |
| EAN/UPC - Produkt | 8727900908503 |
| Bestellcode | 90850300 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Lokale Codebezeichnung | MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 8 |
| SAP-Material | 928106205114 |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil) | 0,100 kg |



Abmessungsskizzen



MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8 | 23,2 mm | 3,8 mm | 64 mm | 66 mm | 65 mm | 112 mm | 50 mm |

Photometrische Daten



XDPB_XDMSR_0001-Spectral power distribution B/W

