



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)		76,3 lm/W
Betriebsstellung		Farbwiedergabeindex (Nom.)		73
Sockel	PGJX28 [ PGJX28]	Elektrische Kenndaten		
Hauptanwendungsgebiet	UNIVERSAL [ Beliebig]	Power (Rated) (Nom)	700 W	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 h	Lampenstrom (Nom)	10,2 A	
Systembeschreibung	MiniFastFit	Zündspannung (min.)	198 V	
Lichttechnische Daten		Dimmen		
Farbcode	1	Dimmbar	Ja	
Lichtstrom (Nom)	53400 lm			
Farbkoordinate X (Nom)	328			
Farbkoordinate Y (nom.)	335			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5700 K			

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

### Mechanische Kenndaten

Sockelinformation PGJX28

### Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.) 950 °C

Quetschungstemperatur (max.) 500 °C

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871829169663600

Bestell-Produktname MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

EAN/UPC - Produkt 8718291696636

Bestellcode 69663600


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 4

SAP-Material 928197405115

Nettogewicht (Einzelteil) 0,052 kg

## Abmessungsskizzen



MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 700/1 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

