



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	5.5-40W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90,91 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V


Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869645483100

Bestell-Produktname	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696454831
Bestellcode	45483100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001142602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


Abmessungsskizzen




LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V P45 CL

Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45 mm	88 mm

Photometrische Daten




CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND



CorePro LEDlustre 40W E14 827 CL P45 ND


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten




SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

