



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



## CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften       |            |
|--------------------------------|------------|
| Sockel                         | R7S [ R7s] |
| EU RoHS-konform                | Ja         |
| Nennlebensdauer (Nom)          | 15000 h    |
| Schaltzyklus                   | 50000X     |
| Technische Type                | 14-100W    |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere     |

| Elektrische Kenndaten                             |              |
|---|--------------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %         |
| Eingangsfrequenz                                  | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                               | 14 W         |
| Lampenstrom (Nom)                                 | 74 mA        |
| Äquivalente Leistung                              | 100 W        |
| Startzeit (Nom)                                   | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)                 | 0,5 s        |
| Leistungsfaktor (Nom)                             | 0,8          |
| Spannung (Nom)                                    | 220-240 V    |

| Lichttechnische Daten           |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Farbcode                        | 830 [ CCT von 3000 K] |
| Lichtstrom (Nom)                | 1600 lm               |
| Lichtfarbe                      | Weiß (WH)             |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K                |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 114,29 lm/W           |
| Farbkonsistenz                  | <6                    |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 80                    |

| Temperaturkenndaten     |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 90 °C |

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

| Dimmen                                  |                         |
|---|-------------------------|
| Dimmbar                                 | Nur mit Spezial-Dimmern |
| Mechanische Kenndaten                   |                         |
| Kolbenform                              | Linear                  |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                         |
| Energieeffizienzklasse                  | E                       |
| Energiesparendes Produkt                | ja                      |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung          | nein                    |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.         | 14 kWh                  |
| EPREL-Registrierungsnummer              | 465216                  |

| Produktdaten                        |  |
|-------------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode                  | 871869657879700                            |
| Bestell-Produktname                 | CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8718696578797                              |
| Bestellcode                         | 57879700                                   |
| Anzahl pro Verpackung               | 1  |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10   |
| SAP-Material                        | 929001243702                               |
| Nettogewicht (Einzelteil)           | 0,095 kg                                   |



## Abmessungsskizzen



| Product                                    | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D | 29 mm | 118 mm |

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

## Photometrische Daten




LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

