

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [R7s]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	7.5-60W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	126,67 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	104 °C


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Sonstiges
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	465219
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869671394500

Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
EAN/UPC - Produkt	8718696713945
Bestellcode	71394500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001339002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Photometrische Daten




CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K

CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

