

# LEDbulb dekorativ

## CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [ E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technische Type	5-25W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	820 [ CCT von 2000 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Flamme
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	50,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	G93 [ G 93mm]

# LEDbulb dekorativ

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 5 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869674415400
Bestell-Produktname	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696744154

Bestellcode	74415400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929001392102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,070 kg


## Abmessungsskizzen




G93 230V 3-25W 250lm 2000K E27 ND Fila

Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95 mm	142 mm


## Photometrische Daten



LEDbulb 14W E27 820 CL A60





CLA LEDbulb 25W E27 820 CL G93



CLA LEDbulb 25W E27 820 CL ST64

# LEDbulb dekorativ

## Lebensdauer



LEDbulb 14W E27 820 CL A60

LEDbulb 14W E27 820 CL A60

