



MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------------|------------------|
| Sockel | G5 [G5] |
| Nennlebensdauer | 60.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 50.000 |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| CE-Zeichen | Ja |

| EU RoHS-konform | Ja |
|---------------------------------|--------------------|
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 830 [CCT of 3000K] |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 200 Grad |
| Lichtstrom | 3.700 lm |
| Lichtfarbe | Weiß (WH) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 3000 K |

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

| | |
|---|-------------|
| Nennlichtausbeute (nom.) | 142,00 lm/W |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG0 |

Betrieb und Elektrik

| | |
|--|------------------|
| Netzfrequenz | 30K to 60K Hz |
| Eingangsfrequenz | 30 K bis 60 K Hz |
| Energieverbrauch | 26 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0,9 |
| Spannung (Nom) | 20-90 V |
| LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung | 54 W |

Temperatur

| | |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis 45 °C |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 55 °C |

Lichtregelung und Dimmen

| | |
|---------|---|
| Dimmbar | Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen |
|---------|---|

Mechanik und Gehäuse

| | |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Matt |
|------------------|------|

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Kolbenmaterial | Glas |
| Produktlänge | 1.200 mm |
| Kolbenform | Röhre, doppelseitig gesockelt |


Genehmigung und Anwendung

| | |
|---------------------------------|--|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energiesparendes Produkt | Ja |
| Zeichen & Zertifikate | RoHS-Konformität TÜV CE-Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 26 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 1384140 |

Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Gesamt-Produktcode | 871869974951400 |
| Bestell-Produktname | MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE |
| Bestellcode | 74951400 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 929002352002 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE |
| EAN Umverpackung | 8718699749521 |
| EAN/UPC - Product/Case | 8718699749514 |


Abmessungsskizzen




| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|----------|----------|----------|
| MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE | 15,5 mm | 19 mm | 1.149 mm | 1.156 mm | 1.163 mm |

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE




General Uniform Lighting

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE


MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

