



CoreLine LED Wand- und Deckenleuchte – wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine Wandleuchte

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen CoreLine LED-Leuchten für die Wandmontage können als Ersatz herkömmlicher Wandleuchten mit Kompaktleuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich extrem einfach auswählen, installieren und warten und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

Vorteile

- Energieeinsparungen von bis zu 55 % im Vergleich zu Leuchten mit PL-C Lampen
- Direkter Ersatz für traditionelle Wandleuchten
- Komplette Produktreihe zur Abdeckung aller Anwendungsanforderungen (Beleuchtungsniveau, IP65, IK10, zertifizierte Notbeleuchtung, integrierte Regelung)

CoreLine Wandleuchte

Merkmale

- Unaufdringliches Design
- Drei Lichtleistungen als Ersatz für herkömmliche Wandleuchten mit 1x18 W / 2x18 W / 2x26 W PL-C
- Standardmäßig wasserdicht und vandalismugeschützt
- Standardmäßig mit Phasenabschrittdimmer
- Matter Diffusor gewährleistet homogenen Lichteffect und Sehkomfort
- Optionale Notbeleuchtung
- Optional Ein/Aus-Bewegungserkennung oder programmierte Korridordimmfunktion 100%-10%-0%

Anwendung

- Flure
- Treppenhäuser
- Öffentlich zugängliche Bereiche
- Badezimmer
- Notausgänge
- Parkhäuser
- Sicherheitsbeleuchtung im Freien

Spezifikationen

Leuchtentyp	WL120V (runde Ausführung) WL121V (ovale Ausführung)
Lichtquelle	Nicht austauschbares LED-Modul
Systemleistung	8 W (LED5S Ausführung) 18 W (LED12S Ausführung) 24 W (LED16S Ausführung)
Leuchtenlichtstrom	500 lm (LED5S Ausführung) 1200 lm (LED12S Ausführung) 1600 lm (LED16S Ausführung)
Ähnlichste	3000 oder 4000 K
Farbtemperatur	
Farbwiedergabeindex	Ra ≥ 80
Nutzlebensdauer	50.000 Stunden
L70B50	
Nutzlebensdauer	30.000 Stunden
L80B50	
Nutzlebensdauer	15.000 Stunden
L90B50	
Bemessungs- Umgebungstemperatur	+25 °C
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +35 °C (Wandmontage) -20 bis +25 °C (Deckenmontage) 0 bis +25 °C (Leuchten mit Notlichtakku)

Elektronisches Betriebsgerät	eingebaut, austauschbar
Netzspannung	220–240V / 50–60 Hz
Dimmfunktion	Dimmbar mit den meisten handelsüblichen Phasen- und abschnittsdimmern
Optionen	Notbeleuchtung (integriert): 3 Stunden (EL3) Bewegungsmelder (integriert): (MDU)
Material	Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff, UV-beständig Abdeckung: hochwertiges, opalisiertes Polycarbonat, UV-beständig
Gehäusefarbe	Weiß (RAL 9010) Grau (RAL 7043)
Optische Abdeckung	Polycarbonat, opal
Elektrischer Anschluss	Steckanschlussklemme mit Zugentlastung (PIP)
Wartung	LED-Modul geschlossen, keine Innenreinigung erforderlich
Installation	Schraubbefestigung Gehäuse wird mit 4 Schrauben an Wand oder Decke befestigt Abdeckung wird mit 4 Torx-Schrauben am Gehäuse befestigt Keine Durchgangsverdrahtung möglich

CoreLine Wandleuchte

Versions



Produktdetails



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSD-DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-2DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL131V_D35_CTO_PSR_MDU-
DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_CTO-DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V-1DPP.TIF



CoreLine_Wall-mounted-
WL130V_D35_CTO_MDU-DPP.TIF

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220-240 V
------------------	-----------

Allgemeine Eigenschaften

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Typ optische Abdeckung/Linse	OP
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Optiktyp	Opal Prismenreflektor

Initialkennwerte (IEC konform)

Init. Farbwiedergabeindex	80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Mechanische Kenndaten

Farbe	Weiß
-------	------

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	0 bis +40 °C	10%	Nein
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	0 bis +40 °C	10%	Nein
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	0 bis +40 °C	10%	Nein
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	0 bis +40 °C	10%	Nein
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	-20 bis +40 °C	10%	Nein
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	-20 bis +40 °C	10%	Nein
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	0 bis +40 °C	10%	Nein
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	0 bis +40 °C	10%	Nein
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	0 bis +40 °C	20%	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	0 bis +40 °C	20%	Ja
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	0 bis +40 °C	20%	Ja
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	0 bis +40 °C	20%	Ja
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	0 bis +40 °C	20%	Ja
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-20 bis +40 °C	10%	Ja

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-20 bis +40 °C	Nicht zutreffend	Ja

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	Ja	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	Ja	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	Ja
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	Ja	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	Ja	38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	Ja	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	Ja
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	Ja	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	Ja
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	Ja	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	Ja
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	Ja	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	Ja
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	Ja
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	Nein
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	Nein
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	Ja	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	Nein
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	Ja	38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	Nein
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	Nein	38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	Nein
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	Nein	38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	Nein
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja			

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregel	Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED12	Nein	40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20	Nein
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED12	Nein	40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20	Nein

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregel	Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
40272300	WL131V LED34S/ 830 PSED WH	nein	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	38784699	WL131V LED34S/ 830 PSU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	-
40273000	WL131V LED34S/ 840 PSED WH	nein	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	38785399	WL131V LED34S/ 840 PSU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	-
40274700	WL131V LED34S/ 830 PSED EL3 WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	38786099	WL131V LED12S/ 830 PSR MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	MDU
40275400	WL131V LED34S/ 840 PSED EL3 WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	Nein	38787799	WL131V LED12S/ 840 PSR MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	MDU
40283900	WL131V LED12S/ 840 PSR EL3 MDU WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED12	MDU	38788499	WL131V LED20S/ 830 PSR MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	MDU
40284600	WL131V LED20S/ 830 PSR EL3 MDU WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20	MDU	38789199	WL131V LED20S/ 840 PSR MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	MDU
40285300	WL131V LED20S/ 840 PSR EL3 MDU WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED20	MDU	38790799	WL131V LED34S/ 830 PSR MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	MDU
40286000	WL131V LED34S/ 830 PSR EL3 MDU WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	MDU	38791499	WL131V LED34S/ 840 PSR MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED34S	MDU
40287700	WL131V LED34S/ 840 PSR EL3 MDU WH	EL3	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	LED34S	MDU	38792199	WL131V LED12S/ 830 PSED WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	-
						38793899	WL131V LED12S/ 840 PSED WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	-

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregel	Order Code	Full Product Name	Notfallbeleuchtung	Glühfadentest	Lampenfamiliencode	Lichtregelung
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	-	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	-
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	-	38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	-
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	-	38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	MDU
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED12	-	38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED20	MDU

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	WL131V	38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	-
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	WL131V	38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	-
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	WL131V	38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	-
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	WL131V	38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	-
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	WL131V	38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	-
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	WL131V	38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	-
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	WL131V	38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	-
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	WL131V	38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	-
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	WL131V	38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	-
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	WL131V	38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	-
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	WL131V	38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	-
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	WL131V	38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	-
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	WL131V	38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	-
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	-	38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	-
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	-	38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	-
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	-			

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	100 lm/W	1200 lm	40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full		Initiale			Lichtstrom-Neuwert
	Product Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Initiale Leuchtenlichtausbeute	
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	91 lm/W	2000 lm	
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	91 lm/W	2000 lm	
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	94 lm/W	3400 lm	
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	94 lm/W	3400 lm	
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	(0.44, 0.41)	3000 K	94 lm/W	3400 lm	
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	(0.39, 0.39)	4000 K	94 lm/W	3400 lm	
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm	
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	91 lm/W	2000 lm	
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	91 lm/W	2000 lm	

Order Code	Full		Initiale			Lichtstrom-Neuwert
	Product Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Initiale Leuchtenlichtausbeute	
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	94 lm/W	3400 lm	
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	94 lm/W	3400 lm	
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	95 lm/W	3400 lm	
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	95 lm/W	3400 lm	
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	1200 lm	
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	1200 lm	
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm	
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm	
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	3400 lm	
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	3400 lm	

CoreLine Wandleuchte

Order Code	Full		Initiale			Lichtstrom-Neuwert
	Product Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Initiale Leuchtenlichtausbeute	
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	1200 lm	
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	1200 lm	
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm	
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	(0.39, 0.39)	4000 K	90 lm/W	2000 lm	
38778599	WL130V LED12S/SDCM<3	(0.44, 0.41)	3000 K	100 lm/W	1200 lm	

Order Code	Full		Initiale			Lichtstrom-Neuwert
	Product Name	Initialer Farbraum	ähnlichste Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Initiale Leuchtenlichtausbeute	
	830 PSU WH					
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	100 lm/W	1200 lm	
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	90 lm/W	2000 lm	
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	(0.44, 0.41)	4000 K	90 lm/W	2000 lm	
38782299	WL130V LED20S/830 MDU WH	(0.44, 0.41)	3000 K	80 lm/W	2000 lm	
38783999	WL130V LED20S/840 MDU WH	(0.39, 0.39)	4000 K	80 lm/W	2000 lm	

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	12 W
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	12 W
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	22 W
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	22 W
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	36 W
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	36 W
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	36 W
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	36 W
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	12 W
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	22 W
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	22 W
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	36 W
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	36 W
38784699	WL131V LED34S/830 PSU WH	36 W
38785399	WL131V LED34S/840 PSU WH	36 W
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	15 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	15 W
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	25 W
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	25 W
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	38 W
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	38 W
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	13 W
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	13 W
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	23 W
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	23 W
38778599	WL130V LED12S/830 PSU WH	12 W
38779299	WL130V LED12S/840 PSU WH	12 W
38780899	WL130V LED20S/830 PSU WH	22 W
38781599	WL130V LED20S/840 PSU WH	22 W
38782299	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23 W
38783999	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	23 W

