



Einfach großartige LED

Ledinaire Highbay

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, von denen jede das hohe Qualitätsniveau von Philips und einen wettbewerbsfähigen Preis bietet. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

Vorteile

- Qualität und Zuverlässigkeit von Philips
- Energieeinsparungen
- Umfangreiche Anwendungsgebiete

Merkmale

- Modernes, unaufdringliches Design
- Zwei Lumenpakete und Größen; 10.000 lm (Durchmesser 24 cm), 20.000 lm (Durchmesser 34 cm)
- Dank Schutzart IP65 perfekt für jede Anwendung
- Einschließlich IP65 Verbinder
- Einpunktaufhängung mit Aufhängehaken

Anwendung

- Lagerhäuser
- Produktion
- Eingangsbereiche

Ledinaire Highbay

Versions



Produktdetails

Solid Aluminum diecasting housing



Ledinaire High-bay LED100S back view



Ledinaire High-bay LED200S back view



Zubehör

Ordercode 33992499



Ordercode 33994899



Ledinaire Highbay

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schlagfestigkeit (IK)	IK06
Schutzart (IP)	IP65

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
------------------	---------------

Allgemeine Eigenschaften

Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	100 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	Nein
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Optiktyp	WB

Initialkennwerte (IEC konform)

Initialer Farbraum	(0.38, 0.38) SDCM <5
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Mechanische Kenndaten

Farbe	Dunkles Grau
-------	--------------

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
33996299	BYO20P LED100S/840 PSU WB GR	103 lm/W	10000 lm	97 W
33998699	BYO21P LED200S/840 PSU WB GR	105 lm/W	20000 lm	190 W

