



CoreLine LED Lichtbandsystem

LL121X 7 WH BC

CoreLine Trunking - Durchgangsverdrahtung 7 polig. - Weiß -
Blindabdeckung

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten sparen hilft. Die neuen CoreLine LED-Tragschienenleuchten können als Ersatz funktionaler Leuchten in Allgemeinbeleuchtungsanwendungen zum Einsatz kommen. Sie lassen sich extrem einfach auswählen, installieren und warten und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Produktfamiliencode	
Interne Verdrahtung	Standard	LL121X [CoreLine Trunking]	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung	Elektrische Kenndaten	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]	Verdrahtungsoption	7 [Durchgangsverdrahtung 7 polig.]
CE-Zeichen	ja	Mechanische Kenndaten	
ENEC-Zeichen	Nein	Gesamte Länge	1730 mm
Material	Stahl	Gesamte Breite	81 mm
Mechanisches Zubehör	BC [Blindabdeckung]	Gesamte Höhe	43 mm
Winkel	-	Farbe	Weiß
Zubehörfarbe	Weiß	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	43 x 81 x 1730 mm (1.7 x 3.2 x 68.1 in)

CoreLine LED Lichtbandsystem

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [IK02]

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C
----------------------------	----------------



Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829188144500
Bestell-Produktname	LL121X 7 WH BC

EAN/UPC - Produkt	8718291881445
Bestellcode	88144500
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Material-Nr. (12NC)	910925682907
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	1,990 kg



Abmessungsskizzen



CoreLine trunking LL120X/LL121X

CoreLine trunking LL120X/LL121X

