



Mini 300 LED gen3

ZBP333 MB WH SET

Befestigungsbügel - Weiß - Set mit zwei Einheiten.

Die neueste Generation der Mini 300 Familie ist optimiert für den Einsatz in Überdachungen von Tankstellen und Gebäuden sowie auch für Industrieräume mit niedrigen Deckenhöhen. Ebenfalls lassen sich existierende Installationen äußerst effizient nachrüsten und somit Energieeinsparpotentiale realisieren. Weitere Vorteile sind die hervorragende Lichtqualität, ein effektives Wärmemanagement und eine sehr lange Lebensdauer. Dank ihrer geringeren Wartungs-, Installations- und Energiekosten amortisieren sich die Mini 300 LED gen3 in kürzester Zeit. Eine Kombination aus Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, sowie einer individuell einstellbaren Zeitschaltuhr eröffnet weitere Energieeinsparungspotentiale. Die Mini 300 LED gen3 Lichtregelung bietet den Anwendern umfassende Möglichkeiten. Die Einstellungen der Leuchte können vom Boden aus über ein Smartphone oder Tablet per App eingestellt werden, so dass nicht in der Höhe gearbeitet werden muss. Die Kombination aus modernster LED-Technologie und intelligenter Steuerung machen die mini 300 LED gen3 zu einer äußerst effizienten und flexiblen Beleuchtungslösung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
IEC-Schutzart	-
CE-Zeichen	ja
Material	Stahl
Abhängenzubehör	MB [Befestigungsbügel]
Aubau Verpackung	SET [Set mit zwei Einheiten.]
Winkel	0°
Zubehörfarbe	Weiß
Produktfamiliencode	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	- V
Eingangsfrequenz	- Hz
Mechanische Kenndaten	
Gesamte Länge	351 mm
Gesamte Breite	346 mm
Gesamte Höhe	100 mm
Gesamter Durchmesser	0 mm


Mini 300 LED gen3

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	100 x 346 x 351 mm (3.9 x 13.6 x 13.8 in)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869699771000
Bestell-Produktname	ZBP333 MB WH SET

EAN/UPC - Produkt	8718696997710
Bestellcode	99771000
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
Material-Nr. (12NC)	910925865293
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	5,000 kg

IK08

Abmessungsskizzen



MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333

