



# Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8- LEDtube-Lampen

## WT050C 1xTLED L1200

220 bis 240 V - 50 oder 60 Hz - Schutzklasse II - - - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt - 5 J vandal-geprüft - Weiß

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die das hohe Qualitätsniveau von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

IEC-Schutzart	Schutzklasse II
CE-Zeichen	ja
Material	Polycarbonate
Winkel	-
Zubehörfarbe	Weiß

#### Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz

#### Mechanische Kenndaten

Gesamte Länge	1275 mm
Gesamte Breite	70 mm
Gesamte Höhe	84 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	84 x 70 x 1275 mm (3.3 x 2.8 x 50.2 in)

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [ 5 J vandal-geprüft]

## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen

### Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871016336602999
Bestell-Produktname	WT050C 1xTLED L1200
EAN/UPC - Produkt	8710163366029
Bestellcode	36602999
Anzahl pro Verpackung	1

Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Material-Nr. (12NC)	911401807381
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0.800 kg



### Abmessungsskizzen

WT050C L1200 1 Tube



### Ledinaire Waterproof Tube Housing

