



# HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

## BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendungscode	L78-A2
Design	HP-207
Lampentyp	HPI
Lampenzahl	1 Stück/Einheit
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	230/240 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Eingangsspannung (Multi-Tab)	230/240
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0,87
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8% - +6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10% - +10%
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	5,30 A
Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich	7,50 A
Leistungsfaktor ohne Kompensation (nom.)	0,65
Verlustleistung (Nom)	35,0 W

Verdrahtung	
Abisolierlänge	7,0 mm
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	0,70-6,00 mm <sup>2</sup>
Anschlusstyp	Screw
Systemeigenschaften	
Kondensator	65µF/250V
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	1000 W
Empfohlenes Zündgerät	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI52 (913619529966)
Temperaturkenndaten	
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-25 °C
T-Windung (max.)	130 °C
Delta-T normale Konditionen	70 °C

# HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Zeichen & Zertifikate CE ENEC Zertifikat

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150006237600  
Bestell-Produktname BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz  
HP-207  
EAN/UPC - Produkt 8711500996657

Bestellcode 06237600  
Lokale Bestellnummer 1351433  
SAP-Anzahl pro Verpackung 1  
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 1  
SAP-Material 913700217303  
SAP Nettogewicht (Einzelteil) 9,000 kg

## Abmessungsskizzen



BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	6,5 mm	102,0 mm	207,0 mm	172,0 mm	196,0 mm	117,0 mm	88,0 mm

