



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar
Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA
Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau
Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte


Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar
Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA
Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau
Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produkt Daten		SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	
Gesamt-Produktcode	871155973138499		42
Bestell-Produktname	LRM1070/00 SENSr MOV DET ST	Material-Nr. (12NC)	913700327803
EAN/UPC - Produkt	8711559731384	Nettogewicht (Einzelteil)	0,200 kg
Bestellcode	73138499		
Anzahl pro Verpackung	1		

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

