



# Luminaire Based Zubehör

## LRM8140/00 ActiLume G2 RF Mov Sensor

Das für Leuchten entwickelte Zubehör umfasst zahlreiche allgemeine Produkte, mit denen sich der Funktionsumfang des jeweils genutzten Systems erweitern und/oder die Leuchtenentwicklung erheblich vereinfachen lässt.

Das für Leuchten entwickelte Zubehör umfasst zahlreiche allgemeine Produkte, mit denen sich der Funktionsumfang des jeweils genutzten Systems erweitern und/oder die Leuchtenentwicklung erheblich vereinfachen lässt.

### Produkt Daten

Produktdaten		SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	
Gesamt-Produktcode	871869656919100		12
Bestell-Produktname	LRM8140/00 ActiLume G2 RF Mov Sensor	SAP-Material	913700389103
EAN/UPC - Produkt	8718696569191	Nettogewicht (Einzelteil)	33,000 g
Bestellcode	56919100		
Anzahl pro Verpackung	1		