

PrimaVision Mini für CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendungscode	HPF
Typ Version	mk2
Lampentyp	CDM
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit
Für den Einsatz im Außenbereich geeignet	No
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	24
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Minimale Netzspannung Betrieb (min.)	198 V
Zündungsspannung (max.)	4,5 kV
Zündspannung (min.)	3,0 kV
Zündungsausschaltzeit (Nom)	25 min
Leistung mit Netzspannung (AC)	-10% - +6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-18% - +10%
Ableitstrom (max.)	0,25 mA
Einschaltstromweite	0,40 ms
Leistungsabweichung	-3% / +3%

Verlustleistung (Nom)	6 W
Einschaltstrom (max.)	25 A
Verdrahtung	
Kabelkapazität Ausgangskabel Sekundärseite (Nom)	50 pF
Kabellänge von Gerät zu Lampe	0,5 m
Abisolierlänge	8,5-9,5 mm
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	0,75-1,50 mm ²
Anschlussyp	Insert
Systemeigenschaften	
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	50 W
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	50 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-25 °C


PrimaVision Mini für CDM

Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	80 °C
Mechanische Kenndaten	
Gehäuse	/S
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Aktiver Temperaturschutz	Yes
EMV 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Erschütterungsstandard	IEC 68-2-29 Eb
Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE ENEC Zertifikat VDE Zertifikat
Brumm- und Geräuschpegel	Nicht wahrnehmbar

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829111573100
Bestell-Produktname	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8718291115731
Bestellcode	11573100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	913700665966
Nettogewicht (Einzelteil)	0,150 kg

Abmessungsskizzen



HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

