

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Verdrahtung	
Anwendungscode	K302-A2-ITS	Abisolierlänge	6.0 mm
Design	BC2-160	Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Lampentyp	SON/MH/CDM/CDO	Anschlussstyp	Screw
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit		
Elektrische Kenndaten		Systemeigenschaften	
Eingangsspannung	230 V	Kondensator	32µF/250V
Eingangsfrequenz	50 Hz	Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	250 W
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0,85	Empfohlenes Zündgerät	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8%+6%		
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10%+10%		
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	1.4 A	Temperaturkenndaten	
Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich	3 A	Lagertemperatur (max)	130 °C
Leistungsfaktor ohne Kompensation (Nom.)	0,4	Lagertemperatur (min)	-30 °C
Verlustleistung (Nom)	26.1 W	T-Wicklung (max.)	140 °C

## MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Delta-T normale Konditionen	70 °C
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Aktiver Temperaturschutz	Yes
Zeichen & Zertifikate	CE ENEC Zertifikat
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869674102300
Bestell-Produktname	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC - Produkt	8718696741023
Bestellcode	74102300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	913700752926
Nettogewicht (Einzelteil)	3,250 kg

### Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

