



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		1300 lm
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h	Lichtfarbe	Cool Daylight
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	20000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	95 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	89 %	LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	93 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	33 %	LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.	92 %
LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	2 %	LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	90 %
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	865 [CCT von 6500 K]	Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Lichtstrom (Nom)	1300 lm		

MASTER TL-D Super 80

Lampenstrom (Nom)	0,360 A
-------------------	---------

Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150063177040
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500631770
Bestellcode	63177040
Lokaler Code	1061886
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	927920086544
Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g
ILCOS-Code	FD-18/65/1B-E-G13


Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/865

Photometrische Daten





Lichtfarbe /865



Lichtfarbe /865


MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

