



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet besonders hohe Lichtströme. Die TL5 HO-Lampe ist für Anwendungen optimiert, bei denen hohe Lichtströme benötigt werden und bietet exzellente Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe über die Lebensdauer.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G5 [G5]	Nennlichtausbeute (@ max. Lumen) (nom.)	99 lm/W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	30000 h	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Eigenschaften	na [Not Applicable]	Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W
Systembeschreibung	High Output System (HO)	Farbwiedergabeindex (max.)	85
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Farbwiedergabeindex (min.)	80
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	82
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 2000 h Ang.	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	99 %	LLMF 4k h Nenn-, Sockel ho.	95 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	97 %	LLMF 6000 h Ang.	94 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	84 %	LLMF 8k h Nenn-, Sockel ho.	93 %
		LLMF 12k h Nenn-, Sockel ho.	92 %
		LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	91 %
		LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	90 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]		
Lichtstrom (Nom)	4900 lm		
Nennlichtstrom (Nom)	4375 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)		
		Power (Rated) (Nom)	49,2 W

MASTER TL5 HO

Lampenstrom (Nom)	0,255 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Grüne Platte
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150063752955
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40
EAN/UPC - Produkt	8711500637529
Bestellcode	63752955
Lokale Bestellnummer	1064303
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
Material-Nr. (12NC)	927927583018
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	127,400 g
ILCOS-Code	FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1450



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 49W/830

Photometrische Daten




Lichtfarbe /830

Lichtfarbe /830


MASTER TL5 HO

Lebensdauer



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

